

## Alimentation Très Haute Tension 0 - 6 kV



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 798,75 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Cette alimentation est idéale pour des expériences avec des tubes à faisceau d'électrons, de l'électrostatique, de l'appareil de Millikan et bien plus encore...

Affichage numérique de la tension thermique.

Par sécurité, le courant est limité à 2mA.

La sortie HT est flottante par rapport à la terre.

Sortie supplémentaire de 6,3V AC, idéale pour alimenter des filaments.

**CC :**

Tension de sortie : 0-6 kV stabilisée, réglable en continu.

Courant de court-circuit : 2 mA (max).

Propagation et bruit : < 1%.

Précision d'affichage : 1%.

**AC :**

Tension de la sortie : 6,3 V.

Courant de sortie max : 3 A.

**Alimentation :**

230 V - 50 Hz.

Dimensions : 297 x 225 x 118 mm.

Masse : 4,8 kg.

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

