

ARMOIRE 2 COMPARTIMENTS - POLYPASS 2x130 Litres - 1100 x 500 x h 1950 mm – 2 PORTES VITRÉES



ARMOIRES PASSIVES POUR LE STOCKAGE DE PRODUITS CHIMIQUES SPECIFIQUES GAMME POLYPASS Les armoires POLYPASS sont des Armoires de Sécurité « Passive » qui permettent de trier, séparer les produits en fonction de leur spécificité pour un stockage économique des produits en posant les bases de la sécurité, qui sont de commencer par séparer les produits en fonction de leur dangerosité...

Note : Pas noté

Prix

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Modèle 2 compartiments

Dim. ext. (mm) 1100 x 500 x 1950 h

Dim. utiles (mm) 1030 x 475 x 1910 h

3 étagères réglables 120 Kg ou 2 x 3 étagères
réglables 60 Kg

1 bac de rétention 56 Litres

Poids : 120 kg

Volume de stockage: env. 300 litres ou 2 x 130 litres

- Labélisées et équipées spécifiquement pour stocker, des produits toxiques, **ou** des produits corrosifs
- De l'armoire sous paillasse à l'armoire grand volume, à portes pleines ou à portes vitrées
- Les armoires de sureté « PASSIVES » peuvent être transformées en fonction des besoins, en les complétant de caissons ventilés ou filtrés
- Différents volumes sont disponibles : 35 L, 70 L, 105 L, 130 L, 150 L, 260 L, 300 L en fonction des modèles.
- Les armoires hautes sont proposées à portes pleines ou à portes vitrées.

- Les armoires hautes 2 portes sont proposées en version « toute largeur » ou 2 compartiments avec parois étanches.

C'est une solution Idéale et très économique pour le stockage de vos produits toxiques T et T+ mais également, nocifs, cancérigènes, mutagènes, tératogènes, Xn et Xi, corrosifs (sous réserve de protection en PEHD sur les étagères).

Structure externe monobloc antiacides de forte épaisseur entièrement soudée.

Panneaux de signalisation de danger de présence de produits corrosifs ou nocifs et toxiques, conformément aux normes françaises et européennes en matière de sécurité (DIN 4844, ISO 3864 et EU 92/58/CEE)

Charnières invisibles résistantes aux produits corrosifs.

Étagères intégralement amovibles pour l'entretien.

Défecteurs sur les parois latérales permettent de guider les liquides vers le bac de rétention en base de l'armoire en cas de débordements.

Système de ventilation interne non forcée, une ouverture en haut et l'autre en bas, afin de garantir des échanges d'air propre optimisés.

Sortie de ventilation pour le raccordement éventuel de l'armoire vers un réseau d'extraction ou sur un caisson de ventilation et/ou filtration.

Ouverture des portes à 180° qui permet l'extraction de l'étagère sans devoir l'incliner.

Entièrement construite en acier d'épaisseur 12/10ème revêtu de peinture époxy Structure externe monobloc antiacides de forte épaisseur.

Les modèles d'armoires référencées pour produits corrosifs font l'objet d'un équipement intérieur spécifique : elles portent l'affichage réglementaire de la famille de produits, les étagères sont équipées d'un doublage polyéthylène et le bac de rétention est en polypropylène afin de résister aux agressions acides.

Fermeture par poignées à clé de sécurité.

Les étagères sont réglables en hauteur au pas de 25 mm par crémaillère, en acier électro zingué peint époxy. Les étagères sont de type bac de rétention.

Un bac de rétention en acier électro zingué peint époxy, de forte capacité est situé en base de l'armoire, il est entièrement amovible pour l'entretien.

Le bac de rétention peut être utilisé comme étagère sous réserve d'intégrer un caillebotis.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.