

## Microscope Polarisant Trinoculaire 600x à X-LED et Objectifs E-Plan Corrigés à l'Infini



Il fonctionne en lumière polarisée et fond clair.

Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 3013,91 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit



**+ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU B-380POL  
LE POLARISANT INNOVANT**

- **Statif lourd en aluminium.** Revêtement peinture époxy.
- **Têtes inclinées à 30°.** Rotatives sur 360°. Oculaires 10X/WF20 mm .  
Un oculaire est équipé d'un réticule.  
Ajustement interpupillaire 48-75mm et ajustement dioptrique sur l'oculaire gauche.  
Tube photo fixe de rapport 50/50.
- **Mise au point :** macrométrie et micrométrie coaxiale (graduation 0.002 mm)  
Réglage de la butée d'arrêt.  
Réglage de la tension de la vis macrométrie.
- **Platine :** ronde de diamètre 160 mm, rotative avec dispositif de verrouillage de la position.  
Echelle à vernier . Graduation 0.1 mm et chevalets de maintien de l'échantillon.
- **Illumination :** Nouveau système X-LED3 à Intensité ajustable.  
Puissance 3.6W.  
Durée de vie : environ 50.000 h.  
Température de couleur : 6300 K.  
Contrôle Automatique de Lumière Uniquement sur les modèles binoculaires.
- Modèles proposés avec alimentation secteur par transformateur 6VDC.
- **Condenseur :** d'Abbe 1.2NA précentré. Diaphragme à iris.
- **Tête : Trinoculaire :**  
-Objectifs : E-Plan Achromatiques IOS POL (correction à l'Infini) pour lumière polarisée  
4x/0.10 distance de travail (WD) 16.8 mm,  
10x/0.25 distance de travail (WD) 5.8 mm,  
40x/0.65 distance de travail (WD) 0.43 mm,  
60x/0.80 distance de travail (WD) 0.14 mm,  
Lentille de Bertrand solidaire du Dispositif de Polarisation.  
Lentille pivotante avec dispositif de centrage pour les observations en éclairages conoscopiques et orthoscopiques.  
Analyseur rotatif de 0 à 90° avec échelle graduée.
- Le dispositif de polarisation est équipé :**
  - d'une lame quart d'onde,
  - d'une lame compensatrice quartz,
  - d'une lame d'onde (rouge) de 1er ordre.Alimentation secteur externe.

**Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.