

Multimètre RMS 40000 pts



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 241,88 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Afficheur rétro-éclairé avec bargraph.

Étanchéité norme IP 67

Tension AC : 0,1 mV à 1 000 V

Tension DC : 0,01 mV à 1 000 V

Courant AC/DC : 0,01 ?A à 10 A

Capacité : 0,001 nF à 40 mF

Fréquence : 0,01 Hz à 100 MHz

Fonctions Température

Enregistrement des min / max

Détection de crête 1 ms

Bande passante 1 kHz

Extinction automatique

Livré avec gaine anti-choc. Étanche IP67

EN 61010 Cat IV 600 V, Cat III 1000 V

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.