

Armoire Monocolonne Porte Vitrée EcoGam (sans Filtre)



Armoires de Sécurité Ventilées Filtrées - Gamme EcoGam

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 2337,75 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Une solution économique en conformité avec les normes les plus exigeantes !

- Capacité d'adsorption des filtres à charbon actif et système de filtration testés à la norme NF X 15-211 - mai 2009.
- Conformité aux articles R.5132-66 et R.5132-68 du Code de la Santé Publique.
- Conformés aux recommandations de l'I.N.R.S.
- Pictogrammes normalisés conformes aux normes NF X08.003 et ISO 3864, et à la Directive Européenne 92/58/CEE.
- Ventilateur électrique conforme aux spécifications CE.

- Disponible en 2 versions : portes pleines ou portes vitrées.

- Armoires autonomes pour améliorer l'environnement de travail des salles de préparation.
- Élimination des vapeurs dangereuses.
- Pas de raccordement ou d'évacuation à prévoir, solution sans génie civil.
- Témoin lumineux de fonctionnement du système de ventilation.
- Fenêtre de contrôle de la présence du filtre adapté à vos besoins.
- Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques ou filtre à charbon actif polyvalent à haute efficacité testés à la norme NF X 15-211.
- Filtre anti-poussières, efficacité à 92% des particules - Grande facilité de remplacement de la cellule de charbon actif.
- Compteur horaire indiquant en permanence la durée totale d'utilisation de l'armoire. Après programmation, toutes les 60 heures, un signal

sonore indique qu'il y a lieu de contrôler la saturation du filtre à charbon actif.

Caractéristiques Techniques

Compartment(s) de stockage :

- Construction en acier 10/10ème.
- Peinture époxy blanche RAL 9010.
- Pictogrammes normalisés produits "Infl ammables", "Corrosifs", "Toxiques" ou "Nocifs".
- Étagères de rétention réglables en hauteur sur crémaillères.
- Bacs de rétention amovible en partie basse, hauteur 100 mm.
- Compartiments de stockage indépendants pour les modèles Larges.
- Portes battantes à fermeture à clef.

- Ventilation haute et basse :

avec entrée d'air avec double grille au bas des portes.
avec sortie en toiture Ø 100 mm et grilles.

Compartment «ventilation/filtration» :

- Ventilateur silencieux : 220-240 volts - 50 Hz; débit de 86 m³/ heure; 0,1 A; 20 watt; niveau sonore de 43 dB(A) (hors flux d'air) avec prise et câble électrique - Protection IP54.
- Compartiment à équiper d'un filtre moléculaire "Vapeurs Organiques" ou "Polyvalent"...

Ces modèles peuvent être proposés en version à raccorder sur Extraction avec un Kit de Transformation.

Les Options à Prévoir

- Étagère supplémentaire.
- Filtres à charbon actif

Les armoires sont livrées sans filtre à charbon actif.

Vous devez en sélectionner un en fonction du type de produits que vous stockez.

- Surétagère et surbac de rétention en PVC pour les produits à tendance corrosive.
- Tapis absorbants à placer au fond du bac de rétention (fournis en paquets de 10 feuilles).

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.