

## Armoire de sécurité Ventilée à Raccorder AF 2+ Simple Enceinte



Note : Pas noté

**Prix**

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

## Armoire de sécurité Ventilée à Raccorder AF 2+ Simple Enceinte

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Référence AF 900210
- Conformité CE, NF X 15-211
- Construction de l'armoire mélaminé et portes double paroi
- Couleur des portes blanche RAL 9010 ; liserets bleus RAL 5015

- Nombre de porte(s)1
- Type de porte(s)battantes
- Charnières droite
- Fermeture de(s) porte(s )manuelle
- Nombre de compartiment(s) 1
- Étagère(s) 4
- Bac(s) de rétention 1
- Capacité de rétention (L) 35
- Dimensions extérieures H x L x P (mm) 1940 x 800 x 650
- Dimensions intérieures H x L x P (mm) 1500 x 760 x 500
- Usage Corrosifs : Stockage de produits peu agressifs
- Charge admissible 60
- Capacité de stockage (L) 14
- 
- **Compartiment(s) de stockage :**
- Construction en acier 15/10ème, portes double paroi (AF1C : bâti en mélaminé).
- Grande(s) porte(s) vitrée(s) en polycarbonate à fermeture à clef.
- Peinture polyester blanche RAL 9010 et bleue RAL 5015.
- Étagères perforées réglables en hauteur.
- Orifices de ventilation.
- **Compartiment « ventilation/filtration » :**
- Ventilateur silencieux : CE 220-240 volts - 50 Hz; débit de 202 m<sup>3</sup>/ heure; 0,2 A; 47 watts; niveau sonore de 49 dB(A) (hors flux d'air) avec prise et câble

#### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.