

Capteur ampèremètre (+/-2.5A)



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 111,35 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Le capteur est un ampèremètre capable de mesurer des valeurs allant de -2,5A à +2,5A. (FRE CRN005) et -250 mA à +250 mA (FRE CRN006) Mesurant à la fois des courants alternatifs et continus, il est doté de 2 fiches bananes 4mm à reprise arrière.

Caractéristiques :

Gamme : +/- 2,5 A

Courant d'entrée : AC ou DC

Précision : +/- 3% sur toute la gamme

Résolution (12 bits) : 1,25 mA

Taux d'échantillonnage recommandé : 10 éch/sec

Résistance d'entrée : 0,1 Ω

Courant d'entrée max. : 5 A

Quelques exemples de TP :

- CEM.
- Résistance interne.
- Caractéristiques d'un fil, d'une ampoule ou d'une diode.
- Loi d'ohm.
- Circuits en série ou en parallèle.
- Champ magnétique d'un solénoïde.
- Circuit RLC.

Accessoire indispensable : cordon de connexion FRE CBL022

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.