

## Capteur voltmètre (multi gamme)



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 152,83 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Ce capteur d'une haute précision permet la mesure des tensions de +/-1V, +/-10V et +/-25V en un temps ultra rapide.

**Caractéristiques :**

Gamme : +/- 1 V, +/-10V, +/-25V

Courant d'entrée : AC ou DC

Précision : +/- 1V : 1% ; +/-10V : 1% ; +/-25V : 2%

Résolution (12 bits) : +/- 1V : 0,5mV ; +/-10V : 5mV ; +/-25V : 12,5mV

Taux d'échantillonnage max. : 10 000 éch/sec

Résistance d'entrée : 1 MO

Tension d'entrée max. : 200 V

Entrée flottante

**Utilisation :**

- FEM.
- Résistance interne.
- Caractéristiques d'un fil, d'une ampoule ou d'une diode.
- Loi d'ohm.
- Circuits en série ou en parallèle.
- Charge et décharge d'un condensateur.

Accessoire indispensable : cordon de connexion FRE CBL022

**Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.