

## Plot ExAO-Flat Standard 550 x 750 x 900 mm



En standard la couleur du plot ExAO est en gris glair...

Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 883,13 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Le Plot ExAO-Flat est un Meuble Autonome conçu pour s'intégrer dans tous les types d'aménagements quelque soient les revêtements utilisés pour les paillasses de travail.  
Seule la spécificité du plateau du plot ExAO avec sa fenêtre transparente, justifie l'utilisation du Verre Emailé...

### Plot Intégral pour Ecran Plat ExAO-Flat

**Son principal avantage** : il se juxtapose aux équipements déjà implantés dans les salles.

### Ses dimensions sont aussi un atout :

Largeur 550 mm

Profondeur 600 ou 750 mm

Hauteur 900 mm

Le plateau de forte épaisseur 30 mm est constitué d'un panneau en CTBH de 22 mm revêtu d'un module de verre moulé "Sécurité" de la taille exacte du plateau fini. Une fenêtre transparente est réservée à l'emplacement du moniteur.

Le plateau est ceinturé par un chant PVC rigide de forte épaisseur.

Le tiroir porte écran est verrouillable par une serrure de type "Poussoir" Lorsque la clé est retirée, la serrure est inarrachable et ne dépasse pas du plot.

Hauteur des Paillasse normalisée à 900 mm.

Pour laisser un maximum d'espace à l'utilisateur assis devant le caisson Unité Centrale, **les modèles en 750 mm de profondeur, ont un placard décaissé** (c'est à dire reculé par rapport à l'avant de la table).

Un utilisateur de grande taille, peut s'asseoir sans gêne ni fatigue même pendant plusieurs heures de travail...

Les Plots en 600 mm ne permettent pas de reculer le placard.

Le clavier est posé sur une tablette extractible.

Le module ExAO Ecran Plat intégré sous paillasse centralise un espace pour le moniteur et un espace de rangement pour l'unité centrale.

Le moniteur est positionné dans un Tiroir, prévu spécifiquement pour les écrans plats

de 15" et 17" et certains Ecrans de 19" (en situation avec écran 17")

Le caisson UC est destiné à protéger l'unité centrale, il est équipé d'une porte avec serrure et de passe-câbles.

**Nos réalisations :** <http://www.biolab.fr/index.php/nos-realizations>

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.