

## Stroboscope Digital Haute Luminosité



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 712,13 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

1.0 à 300.0 flashes par seconde (18000 RPM)

Affichage Digital de Fréquence en Hz ou RPM

Déclenchement Interne ou Externe.

Ce stroboscope digital combine les qualités de mesure d'un stroboscope traditionnel avec un affichage digital des Fréquences.

Le nombre des éclairs peut être modifié manuellement, pour ralentir ou stopper le mouvement.

Les éclairs peuvent être déclenchés à l'aide d'un signal externe de sorte que l'appareil reste parfaitement synchronisé avec les expériences sur le mouvement.

La synchronisation du Flash avec vos expériences utilise un signal d'entrée de 3 à 50V.

Le tube flash au Xénon, s'appuie sur un réflecteur de 14 cm de large.

Pour plus d'intensité lumineuse, utilisez un second stroboscope; les deux appareils se déclenchent simultanément.

Dimensions (Largeur x hauteur x épaisseur) 180 x 240 x 120 mm.

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.