

## ARMOIRE MODÈLE AFA 8080 AVEC FILTRE VAPEURS POLYVALENTES



ARMOIRES DE SÉCURITÉ VENTILÉES FILTRÉES GAMME STOCKAIR - Génération AFA • ARMOIRE AUTONOME SANS RACCORDEMENT - NOUVELLE GÉNÉRATION AFA • ELIMINATION DES VAPEURS DANGEREUSES PAR RECYCLAGE • ENCEINTE COMPARTIMENTÉES POUR UN STOCKAGE PAR FAMILLE DE PRODUITS • CELLULES AU CHARBON ACTIF À USAGES SPÉCIFIQUES, TESTÉES À LA NORME NFX 15-211 Modèle "AF 8080" Double Enceinte Non Compartimentée 2160 x 1600 x 500 mm poids 170 Kg  
Dimensions intérieures : 2 x (1860 x 726 x 474 mm) 2 x 4 Etagères de charge 60 kg Capacité de stockage 360 L Capacité du bac de rétention 2x 39 L

Note : Pas noté

**Prix**

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Caisson de Ventilation et de Filtration avec Ventilateur à Volute 49 db (A) et cellule filtrante au charbon actif.

Ventilateur 220V, 50Hz 115 m3/heure de débit.

Protection IP 44

La cellule filtrante est composée d'un Filtre à Charbon Actif spécialisé, traité en fonction des produits stockés et d'un Filtre Antipoussières efficace à 92% des particules Notre cellule est compatible avec les filtres de marque ERLAB

Fenêtre de Contrôle de la présence du filtre adapté à vos besoins (couleurs normatives)

Pictogrammes normalisés conformes à la norme ISO 3864

Construction en Acier 12/10 ème, Porte double paroi

Peinture époxy, toutes surfaces

Grilles d'aération en partie basse

Jeu de Vérins, pour la mise à niveau de l'armoire

Bac-tiroir de rétention avec Tapis à haut pouvoir absorbant, extractible pour un nettoyage facile  
Etagères bacs de rétention réglables en hauteur par crémaillères au pas de 25 mm  
Grande porte vitrée en polycarbonate ouvrant à 180°  
Visualisation immédiate des produits stockés ou Option Double Porte pour les modèles compartimentés.  
Vitrage classé au Feu M2  
Portes réversibles  
Fermeture par poignée à clé

**En Option :**

- Contrôle ponctuel de saturation du filtre à l'aide de Tubes Réactifs (Pompe et Tubes à Commander séparément).

**CHOIX DU FILTRE**

Un Filtre à Charbon Actif spécifiquement traité en fonction des produits stockés assure l'élimination des vapeurs dangereuses dans l'enceinte et dans l'environnement immédiat de l'armoire  
Mobilab propose 2 modèles de Filtres, vous devez choisir en fonction de la famille de produits dont la proportion stockée est majoritaire.

**Filtre "BE"** : Usage Polyvalent

**Filtre "AS"** : pour Vapeurs Organiques

**Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.