

ARMOIRE MODÈLE AFA 8282 AVEC FILTRE VAPEURS POLYVALENTES



ARMOIRES DE SÉCURITÉ VENTILÉES FILTRÉES GAMME STOCKAIR - Génération AFA • ARMOIRE AUTONOME SANS RACCORDEMENT - NOUVELLE GÉNÉRATION AFA • ELIMINATION DES VAPEURS DANGEREUSES PAR RECYCLAGE • ENCEINTE COMPARTIMENTÉES POUR UN STOCKAGE PAR FAMILLE DE PRODUITS • CELLULES AU CHARBON ACTIF À USAGES SPÉCIFIQUES, TESTÉES À LA NORME NFX 15-211 Modèle "AF 8282" Enceinte Double Compartimentée 2 Enceintes compartimentées : 2160 x 1600 x 500 mm / poids 220 Kg Dimensions intérieures : 2 x (1860 x 726 x 474 mm) 4 x 4 Demi-Etagères de charge 60 kg Capacité de stockage : 340 L (4 x 85 L) Capacité du bac de rétention 4 x 19 L

Note : Pas noté

Prix

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Caisson de Ventilation et de Filtration avec Ventilateur à Volute 49 db (A) et cellule filtrante au charbon actif.

Ventilateur 220V, 50Hz 115 m³/heure de débit.

Protection IP 44

La cellule filtrante est composée d'un Filtre à Charbon Actif spécialisé, traité en fonction des produits stockés et d'un Filtre Antipoussières efficace à 92% des particules Notre cellule est compatible avec les filtres de marque ERLAB

Fenêtre de Contrôle de la présence du filtre adapté à vos besoins (couleurs normatives)

Pictogrammes normalisés conformes à la norme ISO 3864

Construction en Acier 12/10 ème, Porte double paroi

Peinture époxy, toutes surfaces

Grilles d'aération en partie basse

Jeu de Vérins, pour la mise à niveau de l'armoire

Bac-tiroir de rétention avec Tapis à haut pouvoir absorbant, extractible pour un nettoyage facile
Etagères bacs de rétention réglables en hauteur par crémaillères au pas de 25 mm
Grande porte vitrée en polycarbonate ouvrant à 180°
Visualisation immédiate des produits stockés ou Option Double Porte pour les modèles compartimentés.
Vitrage classé au Feu M2
Portes réversibles
Fermeture par poignée à clé

En Option :

- Contrôle ponctuel de saturation du filtre à l'aide de Tubes Réactifs (Pompe et Tubes à Commander séparément).

CHOIX DU FILTRE

Un Filtre à Charbon Actif spécifiquement traité en fonction des produits stockés assure l'élimination des vapeurs dangereuses dans l'enceinte et dans l'environnement immédiat de l'armoire
Mobilab propose 2 modèles de Filtres, vous devez choisir en fonction de la famille de produits dont la proportion stockée est majoritaire.

Filtre "BE" : Usage Polyvalent

Filtre "AS" : pour Vapeurs Organiques

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.